

**TCMT 110204, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261012 HBT130
GTIN	4062406257507
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

TCMT 110204 HBT130 Type: HBT130  
Spånbryder: MM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Belægning	TiCN
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 200 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110204
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HBT130
Spånbryder	MM
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	3

Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning