

**TCMT 16T308, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261019 HBT130
GTIN	4062406257545
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

TCMT 16T308 HBT130 Type: HBT130
Spånbryder: MM
Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Belægning	TiCN
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HBT130
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Antal skift/skær	3
Skæremateriale	HM

Spånbryder	MM
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T308
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning