


**TCMT 16T308, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261019 HBT020
GTIN	4062406257552
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

TCMT 16T308 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PM

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Belægning	TiCN
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Tilspænding $f$	0,12 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	3
Type	HBT020

Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Primær anvendelse	P
Spånbrøder	PM
ISO-kode, vendeskærsplade	TCMT 16T308
Produkttype	Vendskærsplade til drejning