

**VBMT 110304, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261252 HBT130
GTIN	4062406257606
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Spånbryder	MM
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HBT130
Belægning	TiCN
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning