

**VBMT 110304, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261252 HBT020
GTIN	4062406257613
Artikelklasse	22D

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Tilspænding $f$	0,12 - 0,3 mm/o
Type	HBT020
Spånbrøder	PM

Belægning	TiCN
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning