

**VCMT 160404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261474 HBT020
GTIN	4062406257736
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

VCMT 160404 HBT020 Type: HBT020
Spånbryder: PM
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,12 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404
Antal skift/skær	2
Belægning	TiCN
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o

Spånbryder	PM
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning