


Garant**Vakuumplade med faste afstande Venturi-system, Type: VR1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 384900 VR1 |
| GTIN | 4062406256432 |
| Artikelklasse | 31E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Aluminium, stålblåt eloxeret. Driftstryk 3,5 – 8 bar. Det endelige vakuum er ca. 80 mbar (92 % vakuum). Integreret lyddæmper reducerer støj udviklingen. Planhed $\pm 0,5$ mm. Inklusive 2 ZeroClamp-boringer 12M10, med centermål 200 mm.

Fordel:

Prisbilligt begyndersystem. Lavt vedligeholdelsesbehov. Klart til brug med det samme. Mulighed for hurtig og enkel omstilling til **vakuumpumpedrift**.

Anvendelse:

Til vakuumopspænding **uden** vakuumpumpe.

Leveringsomfang:

Anslagsskiver, trykluftslange \varnothing 10 mm (1 m), Venturi-dyse (1 \times).
Pakgarn \varnothing 4 mm (10 m). Slangetylle (1 \times), stik LW 12 (1 \times), spændejern (2 \times).

Bemærk:

Ved anvendelse af Venturidyser frarådes bearbejdning med kølemiddelemulsion.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------|---------|
| Længde | 300 mm |
| Højde | 32,5 mm |
| Bredde | 200 mm |
| Afstand | 12,5 mm |

Udførelse

Nulpunktsspændesystem

Produkttype

Vakuumpændeplade