


Garant**Vakuumplade med faste afstande Venturi-system, Type: VRV0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	384900 VRV0
GTIN	4062406256425
Artikelklasse	31E

Beskrivelse**Udførelse:**

Aluminium, stålblåt eloxeret. Driftstryk 3,5 – 8 bar. Det endelige vakuum er ca. 80 mbar (92 % vakuum). Integreret lyddæmper reducerer støj udviklingen. Planhed $\pm 0,5$ mm.

Fordel:

Prisbilligt begynder-system. Lavt vedligeholdelsesbehov. Klart til brug med det samme.

Anvendelse:

Til vakuumopspænding **uden** vakuumpumpe. Til anvendelse på **maskinskruestikker**. Især tynde komponenter kan opspændes fleksibelt og nemt.

Leveringsomfang:

Anslagsskiver, trykluftslange $\varnothing 10$ mm (1 m), Venturi-dyse (1 \times).

Pakgarn $\varnothing 4$ mm (10 m).

Bemærk:

Ved anvendelse af Venturidyser frarådes bearbejdning med kølemiddelemulsion.

Teknisk beskrivelse

Længde	200 mm
Afstand	12,5 mm
Bredde	125 mm
Højde	21 mm

Produkttype

Vakuumpændeplade