


Garant**Slids-vakuumplade Venturi-system, Type: VSV0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	384905 VSV0
GTIN	4062406256449
Artikelklasse	31E

Beskrivelse**Udførelse:**

Aluminium, stålblåt eloxeret. Driftstryk 3,5 – 8 bar. Det endelige vakuum er ca. 80 mbar (92 % vakuum). Integreret lyddæmper reducerer støj udviklingen. Planhed $\pm 0,5$ mm.

Fordel:

Prisbilligt begynder-system. Lavt vedligeholdelsesbehov. Klart til brug med det samme.

Anvendelse:

Til vakuumopspænding **uden** vakuumpumpe. Til anvendelse på **maskinskruestikker**. Især tynde komponenter kan opspændes fleksibelt og nemt.

Leveringsomfang:

Anslagsskiver, trykluftslange \varnothing 10 mm (1 m), Venturi-dyse (1×).

Gummi-adaptermåtte (1×).

Bemærk:

Ved anvendelse af Venturidyser frarådes bearbejdning med kølemiddelemulsion.

Teknisk beskrivelse

Bredde	125 mm
Længde	200 mm
Højde	21 mm
Produkttype	Vakuumpændeplade

