

Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260297 16/11
GTIN	4045197809100
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT eco-system-skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: SDJCR/L 1616H11

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Funktionsbredde L₄: 20 mm

Hovedlængde L₁: 29 mm

Samlet længde L: 100 mm

Vendeplatteskruesæt: 269023 3

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	100 mm
Skaftstørrelse	16 mm
ISO-kode holder	SDJCR/L 1616H11
Plattestørrelse	11 mm
Funktionsbredde L ₄	20 mm

Vendeplatteskruesæt	269023 3
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Hovedlængde L ₁	29 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 1
Underlægsplade	269007 1
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte	269070
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Skrue til underlagsplatte	269205
Underlagsplatte Type 1	269007 1
Spændeskruer	269433
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændeskruer Type 3	269023 3
Skrue til underlagsplatte Type 1	269015 1