


Garant**Slids-vakuumplade Venturi-system, Type: VS1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	384905 VS1
GTIN	4062406256456
Artikelklasse	31E

Beskrivelse**Udførelse:**

Aluminium, stålblåt eloxeret. Driftstryk 3,5 – 8 bar. Det endelige vakuum er ca. 80 mbar (92 % vakuum). Integreret lydæmper reducerer støj udviklingen. Planhed $\pm 0,5$ mm.

Fordel:

Prisbilligt begynder system. Lavt vedligeholdelsesbehov. Klart til brug med det samme. Mulighed for hurtig og enkel omstilling til **vakuum pumpedrift**.

Anvendelse:

Til vakuumopspænding **uden** vakuumpumpe.

Leveringsomfang:

Anslagsskiver, trykluftslange $\varnothing 10$ mm (1 m), Venturi-dyse (1×).
Gummi-adaptermåtte (1×). Slangetylle (1×), stik LW 12 (1×), spændejern (2×).

Bemærk:

Ved anvendelse af Venturidyser frarådes bearbejdning med kølemiddelemulsion.

Teknisk beskrivelse

Længde	300 mm
Bredde	200 mm
Højde	32,5 mm
Produkttype	Vakuumpændeplade

