



Dybdespænder, høj, Gevind: M12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375006 M12
GTIN	4059245237890
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Udførelse:

Særligt lav og kompakt konstruktion. Push-down-effekt takket være den skrå styrekile.

Anvendelse:

Til sideværts opspænding af særligt lave emner på en elementplatte.

Materiale:

Sejhærdet stål

Teknisk beskrivelse

Højde H	38 mm
Spændeslag	5 mm
Spændekraft	20 kN
Højde, H ₁	23 mm
Maks. tilspændingsmoment	90 Nm
Bredde B	35 mm

Materiale	Sejhærdet stål
Produkttype	Nedholderspænder