



Holder til mekanisk spændepatron, Udvendig Ø D: 65mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370125 65
GTIN	4059245292509
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Anvendelse:

- Som holder til spændetænger til indvendig og udvendig opspænding.
- Spændetænger placeres på holderen med 2 cylinderstifter og sikres mod fordrejning.

Materiale:

Forniklet sejhærdet stål

Teknisk beskrivelse

Nøglevidde str.	8 mm
Højde H	35 mm
Produkttype	Spændehoved

Tilbehør

Spændepatron mekanisk Udvendig opspænding Udvendig Ø D 65 mm	370126 65
--	-----------