



Spændepatron mekanisk Udvendig opspænding, Udvendig Ø D: 160mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370126 160
GTIN	4059245292578
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Udførelse:

- Til opspænding af emner med komplekse konturer, til 5-sidet bearbejdning.
- Minimumspændedybde på 2 mm.
- Opspændingslængde 0,3 mm.

Materiale:

Højstyrkealuminium.

Leveringsomfang:

Spændering til bearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Udførelse	Udvendig opspænding
Maks. bearbejdningsdybde T	25 mm
Højde H	45 mm
Spændeslag	0,3 mm
Produkttype	Spændehoved

Tilbehør

Holder til mekanisk spændepatron Udvendig Ø D 160 mm

370125 160