



Holder til mekanisk spændepatron, Udvendig Ø D: 90mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370125 90
GTIN	4059245292516
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Anvendelse:

- Som holder til spændetænger til indvendig og udvendig opspænding.
- Spændetænger placeres på holderen med 2 cylinderstifter og sikres mod fordrejning.

Materiale:

Forniklet sejhærdet stål

Teknisk beskrivelse

Nøglevidde str.	8 mm
Højde H	40 mm
Produkttype	Spændehoved

Tilbehør

Spændepatron mekaniskUdvendig opspænding Udvendig Ø D 90 mm	370126 90
---	-----------