


**Spændepatron mekanisk Udvendig opspænding, Udvendig Ø D: 65mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370126 65
GTIN	4059245292547
Artikelklasse	37K

Beskrivelse**Udførelse:**

- Til opspænding af emner med komplekse konturer, til 5-sidet bearbejdning.
- Minimumspændedybde på 2 mm.
- Opspændingslængde 0,3 mm.

Materiale:

Højstyrkealuminium.

Leveringsomfang:

Spændering til bearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Udførelse	Udvendig opspænding
Højde H	25 mm
Maks. bearbejdningsdybde T	10 mm
Spændeslag	0,3 mm
Produkttype	Spændehoved

Tilbehør

Holder til mekanisk spændepatron Udvendig Ø D 65 mm

370125 65