



Stålbåndmål V2A til omfang og Ø Båndbredde 35 mm, maks. måleområdeomfang: 2200mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 465684 2200 |
| GTIN | 2050002041240 |
| Artikelklasse | 46R |

Beskrivelse

Udførelse:

Stålbåndmål **CJU** til måling af udvendigt omfang og Ø på runde genstande. Fjederbåndstålet er på forsiden forsynet med 2 skalainddelinger for omfang og Ø med lasergraveret skala. Afstand mellem delestregerne 1 mm. **Noniusaflæsning 0,1 mm**. Fejlgrænser iht. DIN 866.

V2A-udførelse i rustfrit fjederstål.

Fordel:

Nem håndtering og centreringsmulighed takket være den brede støtteflade. Høj stabilitet. Hurtigere og mere sikker måling.

Bemærk:

Båndmål C med en aflæsning på 0,05 mm og båndmål med sort belægning på forespørgsel. Stationær udførelse CJU fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|---------------|
| Båndtykkelse | 0,2 mm |
| Aflæsning | 0,1 mm |
| Båndbredde | 35 mm |
| Måleområde for Ø | 300 - 700 mm |
| Måleområde for omfang | 940 - 2200 mm |
| Kalibrering | G2 |

Produkttype

Båndmål

Services

KalibreringOmkredsmålebånd Maks. længde 3000 mm

026280 3000