



## Stålbåndmål V2A til omfang og Ø Båndbredde 35 mm, maks. måleområdeomfang: 5980mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	465684 5980
GTIN	2050002041271
Artikelklasse	46R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stålbåndmål **CJU** til måling af udvendigt omfang og Ø på runde genstande. Fjederbåndstålet er på forsiden forsynet med 2 skalainddelinger for omfang og Ø med lasergraveret skala. Afstand mellem delestregerne 1 mm. **Noniusaflæsning 0,1 mm**. Fejlgrænser iht. DIN 866.

**V2A-udførelse** i rustfrit fjederstål.

#### Fordel:

Nem håndtering og centreringsmulighed takket være den brede støtteflade. Høj stabilitet. Hurtigere og mere sikker måling.

#### Bemærk:

Båndmål C med en aflæsning på 0,05 mm og båndmål med sort belægning på forespørgsel. Stationær udførelse CJU fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Måleområde for omfang	4710 - 5980 mm
Båndtykkelse	0,2 mm
Aflæsning	0,1 mm
Båndbredde	35 mm
Måleområde for Ø	1500 - 1900 mm
Kalibrering	G2

Produkttype

Båndmål

**Services**

KalibreringOmkredsmålebånd Maks. længde 6000 mm

026280 6000