

Garant**ESD-indstiksbasisreol, Dybde 500 mm, Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972510 2000
GTIN	4062406256487
Artikelklasse	911

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25 mm) med ophængsslidser i 40-mm-afstand til montering af traverser/hylde. Søjlerammerne er med ikke-ledende kunststof-endekapper. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Takket være den gode sidestabilitet er diagonalstivere til stabilisering ikke nødvendige. Hylde er **ESD-pulverlakerede**. En forzinket fjeder på hver hylde opretter en sikker kontakt til det anbragte jordingspunkt. Med jordingsbolte, der er svejset på søjlerammerne. Afledningsfunktionen til bygningens jordforbindelse skal udføres af en elektriker.

Leveringsomfang:

Inklusive ESD-jordingskabel.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

- **For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.**
- **Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.**

Teknisk beskrivelse

Hylde, bredde indvendigt mål	900 mm
Hylde, bredde	946 mm
Maks. belastning pr. enhed	900 kg
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1000 mm
Antal hylder	4
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	120 kg
Hylde, tykkelse	38 mm
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	Dybde 500 mm
Produkttype	Hyldereol