

Indvendig børste NOVOFLEX-B Korn SiC120, Type: 41



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	574490 41
GTIN	4013349529183
Artikelklasse	57L

Beskrivelse

Udførelse:

Selvcentrerende inderbørste med børsteflade af fleksible **siliciumcarbidkugler**. Samlet længde 200 mm.

Anvendelse:

Til **kantbrækning, slutbearbejdning af overflader** og **hornarbejde**. Fremstiller **ensartet, finslebede overflader** med høj bæreandel. Bruges på håndboremaskiner og fastmonterede maskiner. Anbefalet omdrejningstal 350 – 700 min⁻¹, 20 – 40 sekunder.

Bemærk:

Må ikke anvendes tørt, men kræver slibeolie nr. 084205.

Teknisk beskrivelse

Passer til borings-Ø	38,1 - 41 mm
Børste-Ø D ₁	45 mm
Arbejdslængde L ₃	70 mm
Skaft-Ø D ₅	5,7 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Besætningsmateriale	Siliciumcarbid
Slibemiddelforkortelse	SiC
Korn	120
Anbefalet omdrejningstal	350 - 700 min ⁻¹
Produkttype	Indvendig børste

Tilbehør

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80
Indhold 0,25 l

084205 0,25

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80
Indhold 20 l

084205 20

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80
Indhold 5 l

084205 5