

Indvendig børste NOVOFLEX-B Korn SiC180, Type: 38



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	574495 38
GTIN	4013349528490
Artikelklasse	57L

Beskrivelse

Udførelse:

Selvcentrerende inderbørste med børsteflade af fleksible **siliciumcarbidkugler**. Samlet længde 200 mm.

Anvendelse:

Til **kantbrækning, slutbearbejdning af overflader** og **hornarbejde**. Fremstiller **ensartet, finslebede overflader** med høj bæreandel. Bruges på håndboremaskiner og fastmonterede maskiner. Anbefalet omdrejningstal 350 – 700 min⁻¹, 20 – 40 sekunder.

Bemærk:

Må ikke anvendes tørt, men kræver slibeolie nr. 084205.

Teknisk beskrivelse

Arbejdslængde L ₃	70 mm
Passer til borings-Ø	35,1 - 38 mm
Børste-Ø D ₁	41 mm
Skaft-Ø D _s	5,7 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Besætningsmateriale	Siliciumcarbid
Slibemiddelforkortelse	SiC
Korn	180
Anbefalet omdrejningstal	350 - 700 min ⁻¹
Produkttype	Indvendig børste

Tilbehør

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80
Indhold 20 l

084205 20

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80
Indhold 5 l

084205 5

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80
Indhold 0,25 l

084205 0,25