

**Hylde- basisreol, dybde 400 mm, Højde / hyldebredde: 2281/1300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990460 2281/1300
GTIN	4052941784798
Artikelklasse	95S

Beskrivelse**Udførelse:**

Hyldeindstiksreol i to enhedsbredder 994 mm og 1282 mm. Komplet forzinket med 5 hylde, der kan indstilles i trin på 53 mm. Sammensvejsede profiler og bunde. Montering uden brug af værktøj, kan udvides uden problemer. Delte reolstandere sørger for en optimeret transport.

Belastning pr. enhed: 1900 kg pr. enhed.

Beskrivelse:**Opbygningsmål:**

Grundreol: Nominel længde 1300 mm + 44 mm

Monteringsreol: Nominel længde 1300 mm + 13 mm

Bemærk:

- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.**
- **Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 595 mm.**
- **Leveres usamlet.**
- **Optimeret til transport - sendes i 2 postpakker, ingen palleforsendelse.**

Materiale: forzinket

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 150 kg

Højde: 2281 mm

Opstillingsmål, basisreol, bredde: 1344 mm

Hylde, bredde indvendigt mål: 1282 mm

Bæreevne pr. indlægshylde: 150 kg

Teknisk beskrivelse

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Hylde, bredde indvendigt mål	1282 mm
Højde	2281 mm
Bæreevne pr. indlægshylde	150 kg
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1344 mm
Hylde, tykkelse	40 mm
Højdeindstilling i intervaller	53 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	dybde 400 mm
Produkttype	Hyldereol