

**SNMX 120408, HUT25, Radius: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251398 4
GTIN	4062406258313
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Passer til:**

Skærholdere PSSN. F.eks. skærholdere nr. 251112 og 251113.

Bemærk:

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius på ≥ 3 mm skal platteholderen modificeres.

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 120 m/min
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	8
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	30 - 80 m/min
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Sekundær anvendelse	M

Belægning	ubelagt
Type	HUT25
Skæredybde a _p	4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMX 1204
Produktnavnsegenskab	HUT25
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning