

**SNMX 120408, HUT25, Radius: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251398 3
GTIN	4062406258306
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Passer til:**

Skærholdere PSSN. F.eks. skærholdere nr. 251112 og 251113.

Bemærk:

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius på ≥ 3 mm skal platteholderen modificeres.

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	3 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 120 m/min
Sekundær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Belægning	ubelagt
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	8
Type	HUT25

Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMX 1204
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	30 - 80 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Produktnavnsegenskab	HUT25
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning