



LED-lommelygte, sort med batterier, Type: 94



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081533 94
GTIN	4062406256500
Artikelklasse	02A

Beskrivelse

Udførelse:

Førsteklasses, holdbar og robust LED-lommelygte i eloxeret aluminium. **Nyeste LED-teknologi med fremragende lyseffekt.**

- **Rullesikring.**
- **Trykknop overtrukket med gummi.**

Med lampehoved, der kan **fokuseres.**

- **Lille og fiks, men med et stærkt lys.**
- **Med praktisk nøglering.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Lysnet	35 lm
ATEX-zone	Ingen
Batteritype	Micro, AAA

Brændetid	7 h
Lommelygtefunktion	Fokus
Samlet længde	94 mm
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081551 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081552 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081554 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081553 LR3
Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081559 LR3