

**BENNING****Fase- og drejefeltstester Tritest Easy, Type: TRITEST****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473280 TRITEST
GTIN	4014651200517
Artikelklasse	47A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til hurtig og enkel fasekontrol på stikdåser, forgreningsdåser, kontakter og lamper. Lokaliserer kabelbrud i isolerede ledninger.

**Funktion:**

IP53: Der er beskyttelse mod sprøjtevand, op til 60° i forhold til normal driftsposition og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Anvendelse:**

Endvidere test af drejefeltretning.

Fasekontrol, kontrol af isolerede ledninger for ledningsbrud.

**Norm:**

**DIN EN 61010-1.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive 2 batterier 081561 str. LR3.

**Teknisk beskrivelse**

Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Spændingsområde AC	200 - 1000 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 53
Antal medfølgende batterier	2
Energiforsyning	Batteridrevet
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Materiale, hus	ABS-kunststof
Produkttype	Fase- og drejefeltstester

---

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International  
konstruktionsstørrelse LR3

---

081561 LR3