

BENNING**Fasetester, Type: VT1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473282 VT1
GTIN	4014651200548
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Til hurtig og enkel fasekontrol på stikdåser, forgreningsdåser, kontakter og lamper. Lokaliserer kabelbrud i isolerede ledninger.

Funktion:

IP40: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Anvendelse:

Fasekontrol, kontrol af isolerede ledninger for ledningsbrud.

Norm:

DIN EN 61010-1.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier 081561 str. LR3.

Teknisk beskrivelse

Spændingsområde AC	200 - 1000 V
Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 40
Antal medfølgende batterier	2
Energiforsyning	Batteridrevet
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Materiale, hus	ABS-kunststof
Produkttype	Fasetester

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3