

BENNING**Strømtangmultimeter, Type: CM1-4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473230 CM1-4
GTIN	4014651446861
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust og ergonomisk kunststofhus med gummibelagt grebsområde og målespidsholder samt åben strømtang, belyst LC-display, LED-trinvisning og målestedsbelysning.

Spændingsvisningen fra 50 V fungerer også, selv om batterierne er tomme.

Enhåndsbetjening til spændingsmåling på stikdåser (19 mm). Egenkontrolanordning (selvtest).

Anvendelse:

Til måling af vekselstrøm, spænding og modstand samt til gennemgangs-, fase-, drejefeltretnings- og polaritetstest. Egnede til opgaver inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse, service (fejlsøgning), solcelle-/vindkraftanlæg og hybridbilteknik.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive bæltehylster, måleledningssæt, gummibelagt kontaktspidsbeskyttelse, kapper (CAT III/IV), kontaktspidsforstørrelse (Ø 4 mm) og 2 batterier nr. 081561 str. LR3.

Teknisk beskrivelse

Maks. tangåbning	16 mm
Antal medfølgende batterier	2

Jævnspænding DC	6,0 V – 1000 V
Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Gennemgangstest	akustisk/LED
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Målemetode	TRUE RMS
Vekselstrøm AC	0,1 A – 200 A
Displayomfang	9999
Grundpræcision	1,5 %
Vekselspænding AC	6,0 V – 1000 V
Hukommelsesfunktion	HOLD
Målestedsbelysning	LED
Test af drejefeltretning	LED
Fasetest	LED
Poltest	LED
Modstand	1 Ω – 50 k Ω
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN EN 61010-1
Materiale, hus	Kunststof
Kalibrering	I4
Produkttype	Strømtang

Services

KalibreringStrømtang Type D	027050 D
DAkks-kalibreringStrømtang Type D	027060 D

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------