



Vinkelnøglesæt til Torx®, med boring, Antal skruetrækkere: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	625038 8
GTIN	7610733281824
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Afvinklet skaft, helt hærdet (sejhærdet). PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Forniklet og forkromet overflade. Sort spids.

Fordel:

Takket være rouletteringen i henhold til ISO 13444 type B øges gribeevnen i våde eller olierede miljøer, hvilket forbedrer sikkerheden.

Leveringsomfang:

1 vinkelnøgle nr. 625037 af hver: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Opbevaring i: Kunststofholder

Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	8
Producentbetegnelse	Safety-vinkelnøgle
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale	PB Swiss Tools-speciallegering
Overflade	forkromet
Spids	sort
Farvekodning	nej
Kuglehoved på langt ben	nej
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

Vinkelnøgle til Torx®, med boring Torx®-profil TX7	625037 TX7
Vinkelnøgle til Torx®, med boring Torx®-profil TX6	625037 TX6
Vinkelnøgle til Torx®, med boring Torx®-profil TX8	625037 TX8
Vinkelnøgle til Torx®, med boring Torx®-profil TX15	625037 TX15
Vinkelnøgle til Torx®, med boring Torx®-profil TX9	625037 TX9
Vinkelnøgle til Torx®, med boring Torx®-profil TX25	625037 TX25
Vinkelnøgle til Torx®, med boring Torx®-profil TX20	625037 TX20
Vinkelnøgle til Torx®, med boring Torx®-profil TX10	625037 TX10