



Sekskant-vinkel nøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort greb pulverlakeret, sekskant: 5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	627382 5
GTIN	7610733283095
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstra kort greb med fleksibel vinkel (90°– 100°); kuglehovedet kan sættes på op til en hældning på 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.

Fordel:

Fleksibel vinkel på det korte greb (90°– 100°).

90° til indføring: Også meget svært tilgængelige steder kan nås.

100° til arbejde: Den gode plads til hænderne giver mulighed for behageligt og sikkert arbejde.

Materiale:

Overflade forniklet, forkromet og **pulvercoatet**, så man kan finde delene hurtigt gennem en tydelig farvekodning „Rainbow“.

Teknisk beskrivelse

Vinkelbenlængde	170×16 mm
sekskant	5 mm
Overflade	pulverlakeret
Materiale	PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil	Unbrakonøgle
Kuglehoved på langt ben	ja
100° vinkel	ja
kort ben	ja

Lang udførelse

ja

Produkttype

Skruetrækkere