



## Sekskant-vinkel nøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort greb pulverlakeret, sekskant: 2mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	627382 2
GTIN	7610733283057
Artikelklasse	63D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ekstra kort greb med fleksibel vinkel (90°– 100°); kuglehovedet kan sættes på op til en hældning på 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Kun med 90° vinkel.

#### Fordel:

Fleksibel vinkel på det korte greb (90°– 100°).

**90° til indføring:** Også meget svært tilgængelige steder kan nås.

**100° til arbejde:** Den gode plads til hænderne giver mulighed for behageligt og sikkert arbejde.

#### Materiale:

Overflade forniklet, forkromet og **pulvercoatet**, så man kan finde delene hurtigt gennem en tydelig farvekodning „Rainbow“.

### Teknisk beskrivelse

sekskant	2 mm
Vinkelbenlængde	92×7 mm
Overflade	pulverlakeret
Materiale	PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil	Unbrakonøgle
Kuglehoved på langt ben	ja
100° vinkel	ja
kort ben	ja
Lang udførelse	ja

Produkttype

Skruetrækkere