



## Sekskant-vinkel nøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort greb forkromet, sekskant: 2mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 627381 2      |
| GTIN                | 7610733283736 |
| Artikelklasse       | 63D           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ekstra kort greb med fleksibel vinkel (90°– 100°); kuglehovedet kan sættes på op til en hældning på 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Kun med 90° vinkel.

#### Fordel:

Fleksibel vinkel på det korte greb (90°– 100°).

**90° til indføring:** Også meget svært tilgængelige steder kan nås.

**100° til arbejde:** Den gode plads til hænderne giver mulighed for behageligt og sikkert arbejde.

#### Materiale:

Forniklet og forkromet overflade.

### Teknisk beskrivelse

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| sekskant                | 2 mm                           |
| Overflade               | forkromet                      |
| Vinkelbenlængde         | 92×7 mm                        |
| Materiale               | PB Swiss Tools-speciallegering |
| Drivprofil              | Unbrakonøgle                   |
| Kuglehoved på langt ben | ja                             |
| 100° vinkel             | ja                             |
| kort ben                | ja                             |
| Lang udførelse          | ja                             |

Produkttype

Skruetrækkere