



## Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort greb forkromet, sekskant: 2,5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	627381 2,5
GTIN	7610733282883
Artikelklasse	63D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ekstra kort greb med fleksibel vinkel (90°– 100°); kuglehovedet kan sættes på op til en hældning på 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.

#### Fordel:

Fleksibel vinkel på det korte greb (90°– 100°).

**90° til indføring:** Også meget svært tilgængelige steder kan nås.

**100° til arbejde:** Den gode plads til hænderne giver mulighed for behageligt og sikkert arbejde.

#### Materiale:

Forniklet og forkromet overflade.

### Teknisk beskrivelse

sekskant	2,5 mm
Overflade	forkromet
Vinkelbenlængde	113×9 mm
Materiale	PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil	Unbrakonøgle
Kuglehoved på langt ben	ja
100° vinkel	ja
kort ben	ja
Lang udførelse	ja

Produkttype

Skruetrækkere