



## Sekskant-vinkelnøglesæt 90°– 100°, lange, med kuglehoved og kort greb forkromet, Antal skruetrækkere: 9



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	627386 9
GTIN	7610733282845
Artikelklasse	63D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ekstra kort greb med fleksibel vinkel (90°– 100°); kuglehovedet kan sættes på op til en hældning på 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.

#### Fordel:

Fleksibel vinkel på det korte greb (90°– 100°).

**90° til indføring:** Også meget svært tilgængelige steder kan nås.

**100° til arbejde:** Den gode plads til hænderne giver mulighed for behageligt og sikkert arbejde.

#### Materiale:

Forniklet og forkromet overflade.

#### Leveringsomfang:

1 vinkelnøgle nr. 627381 af hver: str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Opbevaring i: Kunststofholder

### Teknisk beskrivelse

Emballage	Kunststofholder
Antal skruetrækkere	9
Materiale	PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil	Unbrakonøgle
Overflade	forkromet

Kuglehoved på langt ben	ja
100° vinkel	ja
kort ben	ja
Lang udførelse	ja
Produkttype	Skruetrækkere

## Tilbehør

Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort grebforkromet sekskant 4 mm	627381 4
Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort grebforkromet sekskant 3 mm	627381 3
Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort grebforkromet sekskant 2,5 mm	627381 2,5
Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort grebforkromet sekskant 5 mm	627381 5
Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort grebforkromet sekskant 2 mm	627381 2
Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort grebforkromet sekskant 10 mm	627381 10
Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort grebforkromet sekskant 8 mm	627381 8
Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort grebforkromet sekskant 6 mm	627381 6
Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort grebforkromet sekskant 1,5 mm	627381 1,5