



Sekskant-vinkelnøglesæt 90°– 100°, lange, med kuglehoved og kort greb pulverlakeret, Antal skruetrækkere: 9



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 627387 9 |
| GTIN | 7610733283132 |
| Artikelklasse | 63D |

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstra kort greb med fleksibel vinkel (90°– 100°); kuglehovedet kan sættes på op til en hældning på 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.

Fordel:

Fleksibel vinkel på det korte greb (90°– 100°).

90° til indføring: Også meget svært tilgængelige steder kan nås.

100° til arbejde: Den gode plads til hænderne giver mulighed for behageligt og sikkert arbejde.

Materiale:

Overflade forniklet, forkromet og **pulvercoatet**, så man kan finde delene hurtigt gennem en tydelig farvekodning „Rainbow“.

Leveringsomfang:

1 vinkelnøgle nr. 627382 af hver: str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Opbevaring i: Kunststofholder

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Antal skruetrækkere | 9 |
| Emballage | Kunststofholder |
| Materiale | PB Swiss Tools-speciallegering |
| Drivprofil | Unbrakonøgle |
| Overflade | pulverlakeret |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kuglehoved på langt ben | ja |
| 100° vinkel | ja |
| kort ben | ja |
| Lang udførelse | ja |
| Produkttype | Skruetrækkere |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort grebpulverlakeret sekskant 6 mm | 627382 6 |
| Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort grebpulverlakeret sekskant 4 mm | 627382 4 |
| Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort grebpulverlakeret sekskant 8 mm | 627382 8 |
| Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort grebpulverlakeret sekskant 5 mm | 627382 5 |
| Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort grebpulverlakeret sekskant 2,5 mm | 627382 2,5 |
| Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort grebpulverlakeret sekskant 2 mm | 627382 2 |
| Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort grebpulverlakeret sekskant 3 mm | 627382 3 |
| Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort grebpulverlakeret sekskant 1,5 mm | 627382 1,5 |
| Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort grebpulverlakeret sekskant 10 mm | 627382 10 |