

Garant**Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads Bæreevne maks. 250/200 kg, Eluplan-plade, mørk, Type: 2000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920301 2000
GTIN	4062406261658
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisstel med løfteenhed med tværstivere i siden og bagpå til stabilisering. 50 mm tyk plade i mørk Eluplan. Arbejdsbord **uden** forskydelige plader, opstilling på række er ikke muligt.

Lakering:

Højdejusterbare fødder i sort, tværstivere i antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Anbefaling:

Nemt montagearbejde i stående og siddende stilling.

Bemærk:

På grund af den maksimale bæreevne bør der kun benyttes mobile kabinetter. Undgå at montere kabinetter under arbejdspladen. Yderligere påbygningsdele reducerer bæreevnen tilsvarende. Leveres komplet monteret.

Teknisk beskrivelse

Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	610 - 1200 mm
ComfortClose	nej
Løfthastighed	38 mm/s
Dybde	750 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm

Maks. bæreevne	200 kg
Vægt	115 kg
Bredde	2000 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	200 kg
Stiktype indgang	F
Nominel spænding	250 V
Materialetykkelse	1 mm
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Produkttype	Arbejdsbord