

**Garant****Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads Bæreevne maks. 350/300 kg, Eluplanplade, mørk, Type: 2000/S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920306 2000/S
GTIN	4062406261689
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Basisstel med løfteenhed med tværstivere i siden og bagpå til stabilisering. 50 mm tyk plade i mørk Eluplan. Arbejdsbord **med** forskydelige plader, mulighed for opstilling på række.

**Lakering:**

Højdejusterbare fødder i sort, tværstivere i antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Anbefaling:**

Nemt montagearbejde i stående og siddende stilling.

**Bemærk:**

På grund af den maksimale bæreevne bør der kun benyttes mobile kabinetter. Undgå at montere kabinetter under arbejdspladen. Yderligere påbygningsdele reducerer bæreevnen tilsvarende. Leveres komplet monteret.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. bæreevne	300 kg
Dybde	750 mm
Vægt	98 kg
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Løfthastighed	22 mm/s
Arbejdsplade, dybde	750 mm

Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	720 - 1200 mm
Bredde	2000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	300 kg
Stiktype indgang	F
Nominel spænding	250 V
Materialetykkelse	1 mm
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Produkttype	Arbejdsbord