

## Kontordrejestol med netryglæn, Farve: BLACK



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	974280 BLACK
GTIN	4016849842950
Artikelklasse	96B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sæde med soft-komfortpolstring med bund, der er syet sammen i siden. Betræk af 100 % polyester. Synkronteknik med automatisk vægtregulering, låsbar i forreste og bageste siddeposition. Med indstilling af sædedybde, sædehældning og sædehøjde. Inklusive højdejusterbare armlæn (2D). Universalhjul til bløde og hårde gulve, Ø 650 mm fodkryds i sort kunststof.

Kontordrejestol med lysgennemtrængeligt, åndbart netryglæn, med højdejusterbar lændestøtte.

#### Norm:

#### **DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.**

Bæreevne, stol: 120 kg

Højdeindstillingsområde: 420 - 550 mm

Siddebredde: 470 mm

Siddedybde: 470 mm

Ryglæns højde: 560 mm

Sædedybdeindstillingsområde: 60 mm

Farve, sædemateriale: sort

### Teknisk beskrivelse

Armlænspar, tilpasning mulig	ja
Bæreevne	120 kg
Synkronmekanik	ja
Farve, sædemateriale	sort
Siddedybde	470 mm
Materiale, fodkryds	Kunststof
Sædedybdeindstillingsområde	60 mm
Fodkryds, udførelse	Rullesæt
Ryglænsøjde	560 mm
Lændestøtte	ja
Siddebredde	470 mm
Udførelse	med hjul
Bæreevne, stol	120 kg
Fodkryds-Ø	650 mm
Højdeindstillingsområde	420 - 550 mm
Produkttype	Kontordrejestol