



Akku-ladeskab BATTERY CHARGE, Model: CHA



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981114 CHA
GTIN	4054923234383
Artikelklasse	96G

Beskrivelse

Udførelse:

Skabskabinet af stålplade med permanent automatisk lukning med oliedæmpet dørlukker, 3-dobbelt dørophæng.

- **Aflåseligt med profilylinder (egnet til låseanlæg) og visning af låsestatus (rød/grøn). Ikke kompatibel med Hoffmann-låsesystemet.**
- **Integreret transportsokkel til intern transport.**
- **Integrerede stillefødder til udligning af ujævnheder i gulvet.**
- **90 minutters brandsikkerhed udvendigt fra og ind (type 90 / typegodkendt iht. EN 14470-1) og over 90 minutters brandmodstandsdygtighed ved brandpåvirkning indvendigt fra og ud.**
- **Sikkerhedsstik til enkel afbrydelse fra strømmettet.**

Akku-ladeskab til sikker opladning og opbevaring af lithium-ion-batterier. Med integreret teknisk udluftning for at undgå ophobning af varme. Installeret 3-trins advarsels og brandsikkerhedssystem inklusive røgalarm, temperatursensor, optisk og akustisk alarmering og brandsikkerhedsenhed. Udløser automatisk i tilfælde af brand. Med stik til tilslutning til strømmettet. Multistikkontaktliste med metalhus og 10 stikdåser med beskyttelseskontakt til hvert lagerniveau monteret komplet og driftsklart indvendigt i skabet.

Norm:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

Leveringsomfang:

Skab med 5 hulpladehylde inkl. multistikkontaktlister, 1 bundkar, pulverlakeret stålplade.

Lakering:

Skabskabiner i antracitgrå RAL 7016, låger i ensianblå RAL 5010, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Med regelmæssige mellemrum (årligt) skal batteri-lager- og ladeskabe vedligeholdes fagligt korrekt af en egnet person samt kontrolleres med henblik på funktionsdygtigheden. Vi anbefaler en indbringning på gulvet med henblik på evakuering af sikkerhedsskabene.

Teknisk beskrivelse

Dybde	615 mm
Nyttebredde	1050 mm
Højde	2224 mm
Antal bundopsamlingskar	1
Bredde	1193 mm
Indkørsel, indiv. mål, højde	90 mm
Nyttehøjde	1647 mm
Vægt	512 kg
Indkørsel, indiv. mål, bredde	1120 mm
Maks. belastning	600 kg
Antal hylder	5
Nyttedybde	522 mm
Volumen opsamlingsbeholder i bund	33 l
Nominal spænding	400 V
Højdeindstilling i intervaller	32 mm
Flammebestandighed	90 min
Produkttype	Sikkerhedsskab