



## Reverserbar finfortandet skraldenøgle „Zyklop Mini 3“, 1/4 tomme, Type: 1/4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	632298 1/4
GTIN	4013288211699
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding. Rouletteringshjulet giver mulighed for hurtig skruring i tilfælde, hvor der ikke er plads til skralder.

#### Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

#### Passer til :

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Antal tænder: 60

### Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	8008 A Zyklop Mini 3
Drivfirkant	1/4 tommer
Hel længde	87 mm
Antal tænder	60
Materiale	Krom-mylobdæn-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skralde

