

Garant GRIDLINE

**Filebænk, åben i venstre side, 3 skuffer i højre side, Bambusplade, 20×20G,
Pladelængde: 1500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920801 1500
GTIN	4062406261405
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Fødder med gulvskånende kunststofglidere.

Tilbagetrukket åbent kabinet, så man sidder ergonomisk.

Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, **pulverbelagt**. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.

Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (højre) mm: 125, 150, 250

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffe- og lågefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Vægt	126 kg
------	--------

Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nytte bredde i G	20
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Antal skuffer	3
Understelsdybde	700 mm
Understelsbredde	1300 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	525 mm
Højde	850 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Serie	Ready-to-go
Skuffer, nytte flade i G	20×20
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Afmonteringsværktøj Type 1	950070 1
Filesortiment Antal værktøjer 6	952253 6
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10	953521 10
Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 37	953828 37
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/3	950320 125/3
Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 39	953833 39
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/1	950320 125/1
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954295 5
Ringgaffelnøglesæt Antal værktøjer 20	952505 20
Skuffe Skuffefronthøjde 250 mm	927800 250
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/4	950320 125/4
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 20X20	951885 20X20
Måtte til skuffer Mål i G 20X20	951830 20X20
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Låseindsats m. 2 nøgler Låsenummer Ho (3-cifret) 003	950050 003
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 20X20	951910 20X20
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 150/4	950320 150/4
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 150/5	950320 150/5
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/6	950320 125/6
Ridsning og savning Antal værktøjer 8	954895 8
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954305 5
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954306 5
Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10	953522 10