

Garant GRIDLINE

**Filebænk, åben i venstre side, 3 skuffer i højre side, Bambusplade, 20×20G,
Pladelængde: 1500mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 920811 1500 |
| GTIN | 4062406262129 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Fødder med gulvskånende kunststofglidere.

Tilbagetrukket åbent kabinet, så man sidder ergonomisk.

Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, **pulverbelagt**. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.

Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (højre) mm: 125, 200, 300

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffe- og lågefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|--|
| Arbejdsplade, længde | 1500 mm |
| Højde | 950 mm |
| Understelsdybde | 700 mm |
| Understelsbredde | 1300 mm |
| Arbejdsplade, dybde | 750 mm |
| Skuffer, nyttebredde i G | 20 |
| Skuffekabinet, nyttehøjde | 625 mm |
| Skuffer, nyttedybde i G | 20 |
| Skuffer, nytteflade i G | 20×20 |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 800 kg |
| Vægt | 129 kg |
| Skuffer, nyttedybde | 500 mm |
| Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm |
| Skuffer, nyttebredde | 500 mm |
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion |
| Materialetykkelse | 1 mm |
| Filebænk, højde | 950 mm |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Pladetykkelse | 50 mm |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab | 20×20G |
| Produkttype | Filebænk |

Tilbehør

| | |
|---|--------------|
| Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10 | 953521 10 |
| Skuffe Skuffefronthøjde 300 mm | 927800 300 |
| Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 20X20 | 951885 20X20 |
| Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm | 927800 200 |
| Ridsning og savning Antal værktøjer 8 | 954895 8 |
| Filesortiment Antal værktøjer 6 | 952253 6 |
| Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg | 950180 75 |
| Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 37 | 953828 37 |
| Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 39 | 953833 39 |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/4 | 950320 125/4 |
| Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm | 927800 125 |
| Låseblænde til GridLine Type KO21 | 914227 KO21 |
| Tangsortiment Antal værktøjer 5 | 954295 5 |
| Tangsortiment Antal værktøjer 5 | 954305 5 |
| Låseindsats m. 2 nøgler Låsenummer Ho (3-cifret) 003 | 950050 003 |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/1 | 950320 125/1 |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/6 | 950320 125/6 |
| Afmonteringsværktøj Type 1 | 950070 1 |
| Måtte til skuffer Mål i G 20X20 | 951830 20X20 |
| Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/3 | 950320 125/3 |
| Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 20X20 | 951910 20X20 |
| Ringgaffelnøglesæt Antal værktøjer 20 | 952505 20 |
| Tangsortiment Antal værktøjer 5 | 954306 5 |
| Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10 | 953522 10 |