

Garant GRIDLINE

**Filebænk, åben i venstre side, 3 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk, 20x20G, Pladelængde: 1500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920817 1500
GTIN	4062406262143
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Fødder med gulvskånende kunststofglidere.

Tilbagetrukket åbent kabinet, så man sidder ergonomisk.

Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, **pulverbelagt**. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.

Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde (højre) mm: 125, 200, 300

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffe- og lågefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nytte dybde i G	20
Højde	950 mm
Skuffer, nytte bredde i G	20
Vægt	129 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Skuffekabinet, nyttehøjde	625 mm
Understelsdybde	700 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Understelsbredde	1300 mm
Skuffer, nytte flade i G	20×20
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

---

## Tilbehør

---

Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/3	950320 125/3
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Filesortiment Antal værktøjer 6	952253 6
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954295 5
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 20X20	951885 20X20
Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10	953521 10
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/6	950320 125/6
Ridsning og savning Antal værktøjer 8	954895 8
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/1	950320 125/1
Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 39	953833 39
Skuffe Skuffefronthøjde 300 mm	927800 300
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 20X20	951910 20X20
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Afmonteringsværktøj Type 1	950070 1
Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 37	953828 37
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 125/4	950320 125/4
Ringgaffelnøglesæt Antal værktøjer 20	952505 20
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Måtte til skuffer Mål i G 20X20	951830 20X20
Låseindsats m. 2 nøgler Låsenummer Ho (3-cifret) 003	950050 003
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954305 5
Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10	953522 10
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954306 5