

**Stofklæbebånd, lysegrøn, Bredde×længde (mm×m): 38X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083606 38X50
GTIN	4042448529725
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

tesa® 4621 er universal-tekstiltape egnet til udendørs brug. Den kan let rives over med hånden både på langs og på tværs. Den giver desuden blød **udrulning uden at rulle** tapen ind, er vandtæt og UV-beständig og kan fjernes helt uden rester i op til 8 uger.

Med stofklæbebåndet tesa® 4671 i neonfarver kan du klare en lang række forskellige opgaver sikkert og pålideligt – især til markering af forskellige elementer eller til events!

Stofklæbebåndet tesa® 4671 fås i fluorescerende neonfarver og bruges ofte af fagfolk til synlig markering af forskydelige elementer eller i forbindelse med events. Det egner sig til en lang række anvendelser som markering, fiksering, fastgørelse eller bundtning. Tesa® 4671 kan nemt rives over med hånden, er nemt at skrive på, ikke-reflekterende og kan formes. Kombinationen af akrylatbelagt stof og en klæbemasse af naturgummi giver en høj slidstyrke. Stofklæbebåndet kan fjernes uden rester og fås i følgende farver: neongrøn, neongul, neonorange og neonpink.

Bemærk:

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Stoffinhed	100 mesh
------------	----------

Trækstyrke	540 N/mm
Længde	50 m
Lager luftfugtighed	50 - 70 %
Med liner	nej
Bredde	38 mm
Lagertemperatur	15 - 25 °C
temperaturbestandig op til	95 °C
Klæbekraft på stål	34 N/mm
Tykkelse	0,13 mm
Strækevne	22 %
Klæbebåndstype	enkeltsidet
Farve	lysegrøn
Bæremateriale	Tekstil
Producentbetegnelse	4621
Klæbemiddel	akrylat
Produktnavnsegenskab	lysegrøn
Produkttype	Klæbebånd