

**Stofklæbebånd UV-beständig, transparent, Bredde×længde (mm×m): 48X25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083607 48X25
GTIN	4042448902030
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

tesa® 4665 er **UV-beständig** i 52 uger og er desuden **modstandsdygtig over for vejr og vind**. Det er dermed den perfekte udendørs-tekstiltape.

Bemærk:

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Stoffinhed	30 mesh
Farve	transparent
Klæbekraft på stål	0,9 N/mm
Bæremateriale	Tekstil
Lagertemperatur	15 - 35 °C
Lager luftfugtighed	50 - 70 %
Trækstyrke	4,3 N/mm

Strækevne	27 %
Bredde	48 mm
Klæbemiddel	Syntesegummi
Klæbebåndstype	enkeltidet
Tykkelse	0,215 mm
temperaturbestandig op til	95 °C
Producentbetegnelse	4665
Med liner	nej
Længde	25 m
Produktnavnsegenskab	transparent
Produkttype	Klæbebånd