

Garant GRIDLINE

**Filebænk, 3 skuffer i venstre side, åben i midten, dør i højre side og 1 skuffe, Eluplan-plade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	921157 2000
GTIN	4062406262204
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Fødder med gulvskånende kunststofglidere.

Mellemdel med tilbagesluttet åbent kabinet, så man sidder ergonomisk.

Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, **pulverbelagt**. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.

Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 125, 200, 300

Skuffefronthøjde (højre) mm: 125

Lågehøjde (højre) mm: 475

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffe- og lågefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nytte dybde	500 mm
Understelsbredde	1900 mm
Vægt	153 kg
Understelsdybde	700 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nytte bredde i G	20
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Dørhøjde (højre)	375 mm
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Højde	950 mm
Skuffekabinet, nytte højde	625 mm
Serie	Ready-to-go
Skuffer, nytte flade i G	20×20
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

---

**Tilbehør**

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Skuffe Skuffefronthøjde 300 mm	927800 300
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Låseindsats m. 2 nøgler Låsenummer Ho (3-cifret) 003	950050 003