



## LED Pocket akku-arbejdslampe, Type: 118



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081576 118
GTIN	4062406262037
Artikelklasse	02A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Kraftig LED Pocket akku-arbejdslampe i praktisk lommeformat. Trinløst dæmpbart hovedlys og ekstra spotlysfunktion. Fastgørelse med kraftige magneter eller den sammenklappelige ophængskrog.

**Funktion:**

IP30: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 2,5$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

**Leveringsomfang:**

Inklusive USB-ladekabel.

### Teknisk beskrivelse

Batteritype	Lithium-ion
Lysnet	50 - 500 lm
Vægt	114 g
ATEX-zone	Ingen

Akku-kapacitet	3,7 Ah
Beskyttelsesklasse IP	IP 30
Brændetid	1 - 10 h
Batterispænding	1,5 V
Totalbredde	47 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Samlet længde	108 mm
Antal medfølgende akkuer	1
Lyskilde	LED-modul
Produkttype	Arbejdslygte