



## LED-akku-stiftlampe, Type: 175



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081577 175
GTIN	4062406262044
Artikelklasse	02A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

LED-akku-stiftlampe med hovedlys, der kan dæmpes trinløst, og ekstra spotlysfunktion. Kraftig magnet på lampefoden.

**Funktion:**

IP30: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 2,5$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

**Leveringsomfang:**

Inklusive USB-ladekabel.

### Teknisk beskrivelse

Batterispænding	3,7 V
Lyskilde	LED-modul
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	1
Vægt	77 g

Samlet længde	175 mm
Akku-kapacitet	0,8 Ah
Brændetid	2 - 16 h
ATEX-zone	Ingen
Lysnet	20 - 200 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 30
Totalbredde	23 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Lommelygte