

**Magnetprismepar, Længde×bredde: 70X55mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	447125 70X55
GTIN	4062406262228
Artikelklasse	42D

Beskrivelse**Udførelse:**

Tre magnetiske kontaktflader (lille prisme, stort prisme, over- og underside forbundet samtidig). Alle sider hærdede. Endefladerne og siderne er slebet vinkelret i forhold til prismerne.

Planheds- og parallelitetstolerance 0,01 mm.

Prismeparret er slebet i samme højde.

Teknisk beskrivelse

Til aksel-Ø	3 - 40 mm
Bredde	55 mm
Højde	75 mm
Vægt pr. stk.	1,8 kg
Længde	70 mm
Højdetolerance pr. par	0,02 mm
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	Pris på forespørgsel

Produkttype

Prisme