

Garant**Hårdmetal- hammerbor SDS-plus, Øxhel længde: 10X310mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 789010 10X310 |
| GTIN | 4062406262792 |
| Artikelklasse | 71C |

Beskrivelse**Udførelse:**

Den markante og aggressive centrerspids muliggør aktiv centrering og optimal føring under boringen. Innovativt hoveddesign med korte lige starter giver en markant hurtigere boring og væsentligt højere stabilitet, også i armeret beton. Vibrationsoptimeret spiralform med kerneforstærkning. Kerner diameteren og borets spiralstigning er præcist afstemt til hinanden og sikrer dermed effektiv kraftoverførsel fra borehammeren til hårdmetalspidsen.

Fordel:

- **Korte spiralstarter og konkavt formede spånflader (skovleeffekt) giver hurtig bortledning af boremelet.**
- **Slitagemærker: til vurdering af, hvorvidt værktøjet stadig egner sig til boring af korrekte huller til dyvler.**
- **Ekstra, specielt formede kernesker: effektiv knusning af beton.**

Anvendelse:

Til boring i beton, granit og murværk – med højeste borekomfort.

Bemærk:

Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|--------|
| Spirallængde | 250 mm |
| Hel længde | 310 mm |
| Ø | 10 mm |
| Antal skær Z | 2 |
| Skæremateriale | HM |

| | |
|---|------------|
| Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion | Slagboring |
| Skaft | SDS Plus |
| Produkttype | Stenbor |